

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2875 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Contenido	261454 HB7035-2
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2875 110304