


Plaquita de corte CNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T304

Datos de pedido

Número de pedido	GG2900 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Contenido	250050 HB7120-1
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3:25 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2900 09T304