



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2803 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260066 HB7035-2
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30
Clase	HB7035-2

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2803 120408