

**Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 060202****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2804 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Contenido	260050 HB7010-2
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Radio angular	0,2 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2804 060202
