

Garant**Plaquita de corte CNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2900 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Contenido	250060 HB7120-1
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2900 120408