



Plaquita de corte VCMT acabado 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3565 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte _{p máx.}	1,75 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Profundidad de corte _{a_p}	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v _c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	261366 HB7130-2
Cantidad	30

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3565 110304