

**Plaquita de corte SNMG acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2445 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	8
Profundidad de corte $a_{p\min.}$	0,55 mm
Contenido	251144 HB7035-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 mm/min
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\max.}$	4,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2445 120408
