



Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3937 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Contenido	260363 HBT020
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50

Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3937 070202