

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2807 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Contenido	260150 HB7010-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2807 09T304