



Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 11T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3938 11T302
GTIN	4067263095514
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260503 HBT020
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3938 11T302