

Garant

Plaquita de corte CNMG acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2903 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p máx.}	4:25 mm
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Contenido	250060 HB7120-1
Aplicación principal	M
Material de corte	MD
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2903 120408