

Garant

Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB, SK 40, Ø de sujeción D1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	302038 20
GTIN	4045197602459
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Concentricidad $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste de 10 mm).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

Suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308810 – 308830, tam. 12; 20; 32: cono reductor n.º 302135 – 302187.

Tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Descripción técnica

Conos reductores adecuados	302160; 302165; 302155; 302150
Rosca M	M16x1
Longitud útil L ₁	61,5 mm
L ₂	47 mm

Hoja de datos

Ø de sujeción D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Peso	1,3 kg
Longitud de voladizo medida A	80,5 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302038-20>