



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7035-2, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2809 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Contenido	260140 HB7035-2
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Cantidad	30

Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2809 060202