

**Garant****Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T304****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3502 09T304 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Número de cambios/cortes                      | 2                 |
| Tolerancia                                    | M                 |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Material de corte                             | HM                |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$     | 3,25 mm           |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 2,5 mm      |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 230 mm/min   |
| Recubrimiento                                 | con revestimiento |
| Código ISO plaquita de corte                  | CCMT 09T304       |
| Contenido                                     | 260058 HB7140-2   |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$     | 0,25 mm           |
| Radio angular                                 | 0,4 mm            |

Hoja de datos

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Cantidad           | 30                              |
| Clase              | HB7140-2                        |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido        |
| Rompevirutas       | VS                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3502 09T304