



Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2907 09T308
GTIN	4067263093794
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250152 HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3:25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Cantidad	30
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2907 09T308