

Garant**Plaquita de tronzar Acabado, CU7025, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273720 3
GTIN	4045197579072
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		