

**Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120412****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2411 120412
GTIN	4067263092346
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4,25 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Contenido	250160 HB7020-2
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2411 120412
