



## Plaquita de corte VBMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 110304



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3949 110304 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

### Descripción técnica

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Número de cambios/cortes                      | 2                 |
| Código ISO plaquita de corte                  | VBMT 110304       |
| Material de corte                             | HM                |
| Cantidad                                      | 50                |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Aplicación principal                          | P                 |
| Contenido                                     | 261186 HBT020     |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 330 mm/min  |
| Recubrimiento                                 | TiCN              |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$      | 0,25 mm           |
| Radio angular                                 | 0,4 mm            |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$      | 1,75 mm           |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,4 - 1,5 mm      |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Clase              | HBT020                          |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas       | PF                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3949 110304