

**Garant****Plaquita de tronzar Radio completo, CBN825, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273746 5
GTIN	4045197643629
Clase de artículo	21H

**Descripción técnica**

Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CBN
Aplicación principal	H
Condición de corte	continuo
Clase	CBN825
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 55 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	100 m/min	H
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		