



Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3951 110304
GTIN	4067263095927
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Cantidad	50
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	P
Contenido	261252 HBT020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3951 110304