

**Plaquita de corte TNMG acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2459 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	6
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Contenido	251434 HB7035-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2459 160408
