

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 09T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG2811 09T302
GTIN	4067263095187
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Contenido	260148 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2811 09T302