

Garant

Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3568 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Cantidad	50
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Contenido	261374 HB7130-2
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min

Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3568 160408