

Garant**Plaquita de tronzar Radio completo, CBN825, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273746 6 |
| GTIN | 4045197643636 |
| Clase de artículo | 21H |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Ancho de tronzado w | 6 mm |
| Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,03 mm |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | CBN |
| Aplicación principal | H |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | CBN825 |
| Número de cambios/cortes | 1 |
| Perfil de plaquita de corte | neutro |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--|-----|----------------|------------|
|--|-----|----------------|------------|

| | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|---|
| Acero < 55 HRC | adecuado | 100 m/min | H |
| Acero < 60 HRC | adecuado | 100 m/min | H |
| Acero < 67 HRC | adecuado | 100 m/min | H |
| continuo | adecuado | | |
| irregular | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |