



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2811 09T308
GTIN	4067263095224
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,25 mm
Contenido	260152 HB7020-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2811 09T308