

Garant

Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3569 110302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	HM
Contenido	261364 HB7140-2
Cantidad	50
Tolerancia	M
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	1,75 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110302
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,15 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min

Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3569 110302