

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3503 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Contenido	260066 HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{máx.}$	4,25 mm
Profundidad de corte $p_{mín.}$	0,55 mm
Aplicación principal	M
Cantidad	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3503 120408