

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3504 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Contenido	260050 HB7130-2
Radio angular	0,2 mm
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Cantidad	50
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3504 060202