

**Plaquita de corte VNMG acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2471 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Contenido	251734 HB7035-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 mm/min
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2471 160408
