



Plaquita de corte DCMT acabado 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2814 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260351 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	1,75 mm
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020-2

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2814 070202