

Garant**Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 11T302****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2817 11T302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,75 mm
Número de cambios/cortes	2
Contenido	260356 HB7020-2
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2817 11T302