



Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 11T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2817 11T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenido	260361 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Cantidad	50

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2817 11T308