

**Garant**

**Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160404**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3571 160404 |
| GTIN              | 4067263097235 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Profundidad de corte <sub>p mín.</sub>        | 0,25 mm           |
| Profundidad de corte <sub>p máx.</sub>        | 2,5 mm            |
| Tolerancia                                    | M                 |
| Contenido                                     | 261458 HB7130-2   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 240 mm/min   |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Radio angular                                 | 0,4 mm            |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm      |
| Número de cambios/cortes                      | 2                 |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Material de corte                             | HM                |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Código ISO plaquita de corte                  | VCMT 160404       |
| Cantidad                                      | 30                |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Clase              | HB7130-2                        |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas       | VM                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3571 160404