

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3571 160408
GTIN	4067263097259
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Contenido	261459 HB7130-2
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Cantidad	30

Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3571 160408