

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3505 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm
Contenido	260058 HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3505 09T304