

**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120416****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	1,05 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 mm/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Contenido	250328 HB7020-2
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2417 120416
