

Garant**Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 070202****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2819 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260449 HB7010-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Material de corte	HM
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2819 070202