

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3572 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,5 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160408
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Contenido	261459 HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm

Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3572 160408