

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 11T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2820 11T304
GTIN	4067263095453
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Contenido	260462 HB7020-2
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Cantidad	30

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2820 11T304