

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3508 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,15 mm
Contenido	260140 HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2 mm
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3508 060202