

**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160608****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2418 160608
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250334 HB7035-2
Profundidad de corte _{p máx.}	5,5 mm
Profundidad de corte a _p	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v _c aplicación principal	100 - 290 mm/min
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2418 160608
