

**Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 060404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2488 060404
GTIN	4067263093541
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,8 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Contenido	252062 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2488 060404
