



Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 060408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3984 060408
GTIN	4067263095019
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Cantidad	30
Radio angular	0,8 mm
Contenido	252093 HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3984 060408