



Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120416



Datos de pedido

Número de pedido	GG2917 120416
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	1,05 mm
Cantidad	50
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Contenido	250328 HB7140-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 170 mm/min
Aplicación principal	M
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2917 120416