

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3510 060202
GTIN	4067263096108
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm
Contenido	260140 HB7130-2
Material de corte	MD
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3510 060202