



Plaquita de corte DNMG acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 150604



Datos de pedido

Número de pedido	GG2918 150604
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte _{p máx.}	3,75 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Contenido	250658 HB7120-1
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Cantidad	30
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2918 150604