

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3510 09T302
GTIN	4067263096146
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Contenido	260148 HB7130-2

Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3510 09T302