



Plaquita de corte DNMG acabado 50 unidades, HB7130-1, Tamaño: 150604



Datos de pedido

Número de pedido	GG2921 150604
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250658 HB7120-1
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Clase	HB7130-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2921 150604