



Paquete económico de plaquita de corte reversible DCMT de acabado 30 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	GG2626 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	260363 HBT130
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm

Cantidad	30
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2626 070202