

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3804 09T304
GTIN	4067263097396
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCGT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Contenido	260150 HU7310
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\max.}$	3,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30

Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3804 09T304